

JEPSON POWER

HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 320×25,4 mm, Aantal tanden: 84**Bestelgegevens**

Bestelnummer	078242 84
GTIN	4260052463253
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.

- **Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.**
- **Zeer hoge standtijden.**
- **Hoge snedekwaliteiten.**
- **5 x naslijpen mogelijk.**
- **Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).**

Opmerking:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal tanden optimaal voor	Platen, sandwichpanelen
Aantal tanden	84
Snedebreedte B	2,2 mm
Geschikt voor	078234 gr. 8320
geschikt voor materiaal	voor dikwandig materiaal

Producttype

Cirkelzaagblad