

**HOLEX****Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966500 4
GTIN	4045197741592
Artikelklasse	92L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium met vastgeschroefde trede-boomverbinding, 4-voudig geklonken aluminium trapscharnieren en 80 mm diepe, geribbelde treden. Hoge stabiliteit dankzij conische constructie, antislipvoeten en ruim bemeten stapplatform. Hellingsgraad van de ladder 20°. Afstand tussen de treden 235 mm.

**Norm:****Gemäß DIN EN 131.****Technische beschrijving**

Ladderlengte	1,54 m
Gewicht	5,8 kg
Liggerhoogte	50 mm
Oploopbaarheid	eenzijdig
Platformhoogte	0,93 m
Werkhoogte ca.	3 m

Breedte aan de voet	0,49 m
Opstapje uitvoering	trap
Lengte L	1,54 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder