

HOLEX**Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966500 5
GTIN	4045197741608
Artikelklasse	92L

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium met vastgeschroefde trede-boomverbinding, 4-voudig geklonken aluminium trapscharnieren en 80 mm diepe, geribbelde treden. Hoge stabiliteit dankzij conische constructie, antislipvoeten en ruim bemeten stapplatform. Hellingsgraad van de ladder 20°. Afstand tussen de treden 235 mm.

Norm:

Gemäß DIN EN 131.

Technische beschrijving

Ladderlengte	1,78 m
Gewicht	6,9 kg
Opstapje uitvoering	trap
Werkhoogte ca.	3,25 m
Platformhoogte	1,17 m
Oploopbaarheid	eenzijdig

Breedte aan de voet	0,52 m
Liggerhoogte	50 mm
Lengte L	1,78 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder