

**HOLEX****Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966500 6
GTIN	4045197741615
Artikelklasse	92L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium met vastgeschroefde trede-boomverbinding, 4-voudig geklonken aluminium trapscharnieren en 80 mm diepe, geribbelde treden. Hoge stabiliteit dankzij conische constructie, antislipvoeten en ruim bemeten stapplatform. Hellingsgraad van de ladder 20°. Afstand tussen de treden 235 mm. Met 2 perlon-veiligheidsbanden.

**Norm:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Technische beschrijving**

Oploopbaarheid	eenzijdig
Gewicht	8 kg
Ladderlengte	2,01 m
Breedte aan de voet	0,55 m
Liggerhoogte	50 mm
Werkhoogte ca.	3,5 m

Opstapje uitvoering	trap
Platformhoogte	1,4 m
Lengte L	2,01 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder