

**Garant****Bokladder eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965900 6
GTIN	4045197742032
Artikelklasse	91B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.

Met geoptimaliseerd ladderscharnier met groot contactvlak, 6-voudig geklonken en met kunststof beschermkap.

Treden 80 mm diep met antislipprofiel.

EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen. Met legbak van kunststof.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Kleur:**

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Werkhoogte ca.	3,5 m
Opstapje uitvoering	trap

Gewicht	8,5 kg
Materiaal	Aluminium
Ladderlengte	2,23 m
Platformhoogte	1,4 m
Liggerhoogte	73 mm
Breedte aan de voet	0,55 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Diepte van sport / trede	80 mm
Lengte L	2,23 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Trapladder