

**Garant****Bokladder eenzijdig oploopbaar met GripStep, Aantal treden inclusief platform: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965901 4
GTIN	4045197742049
Artikelklasse	91B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.

Met geoptimaliseerd ladderscharnier met groot contactvlak, 6-voudig geklonken en met kunststof beschermkap.

Treden 80 mm diep met antislipprofiel.

EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen. Inclusief **GripStep** opstapje.

Met legbak van kunststof.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Kleur:**

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Ladderlengte	1,73 m
Materiaal	Aluminium
Diepte van sport / trede	80 mm
Werkhoogte ca.	3 m
Opstapje uitvoering	trap
Oploopbaarheid	eenzijdig
Breedte aan de voet	0,5 m
Gewicht	6,6 kg
Liggerhoogte	73 mm
Platformhoogte	0,93 m
Lengte L	1,73 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Trapladder