

Garant**Bokladder tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Artikelklasse	91B

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.

Treden 80 mm diep met antislipprofiel.

EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen. 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium. Met 2 perlon-veiligheidsbanden voor spreidbeveiliging. Met SafeStep markering, geeft de hoogste oploopbare trede aan.

Zonder aflegbak.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Oploopbaarheid	tweezijdig
----------------	------------

Werkhoogte ca.	2,75 m
Liggerhoogte	73 mm
Ladderlengte	1,16 m
Breedte aan de voet	0,49 m
Diepte van sport / trede	80 mm
Opstapje uitvoering	trap
Gewicht	8 kg
Lengte L	1,16 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Trapladder