

**Garant****Bokladder tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Artikelklasse	91B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.

Treden 80 mm diep met antislipprofiel.

EasyHandle Haptoprene®-handgreep met klemmechanisme, BalanceBase antislip-ladderschoen. 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium. Met 2 perlon-veiligheidsbanden voor spreidbeveiliging. Met SafeStep markering, geeft de hoogste oploopbare trede aan.

Zonder aflegbak.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Kleur:**

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Breedte aan de voet	0,44 m
---------------------	--------

Ladderlengte	0,69 m
Opstapje uitvoering	trap
Oploopbaarheid	tweezijdig
Gewicht	5,4 kg
Werkhoogte ca.	2,25 m
Diepte van sport / trede	80 mm
Liggerhoogte	73 mm
Lengte L	0,69 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Trapladder