

3M Scotch-Brite™

Schuurvlies-pad CF-PRO, 152×228 mm, Vliesstructuur: 280**Bestelgegevens**

Bestelnummer	555999 280
GTIN	480116492690
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Hoogrendementvlies met **extreem dichte korrelverdeling** tot diep in het vezelmateriaal.

De speciale vliesopbouw maakt een **agressiever schuurgedrag**, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog **gelijkmatiger schuurbeeld** mogelijk.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlaklijpmachines te gebruiken. **Middel / middelfijn:** universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Technische beschrijving

Vliesstructuur	280
Fijnheidsgraad	middelfijn
Korrelvergelijking	280 - 360
Uitvoering	A Very Fine
Kleur	rood

3M-aanduiding	CF-PRO
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Breedte	152 mm
Lengte	228 mm
Productnaamattribuut	152×228 mm
Producttype	Schuurvlies-pad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Handblok	556020
Opnamestift	556030