


PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Type: GG

Bestelgegevens

Bestelnummer	223312 GG
GTIN	4960664732951
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.

GH - Stabiele snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Vlakke snijkant: 2 mm

Voeding f_z per tand: 0,3 mm

Technische beschrijving

Type	GG
Voeding f_z per tand	0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNMG 1106XNEN-GH
Soort	CA420M
Snijmateriaal	HM

Vlakke snijkant	2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	230 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		