

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

Voordeel:

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapsonwerp en hoge aanzethoek.**

Technische beschrijving

Schroef voor klemwig	229721
Totale lengte L _{totaal}	63 mm
Klemwig	229720
Snijkant-Ø D _c	100 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1106
Aantal snijkanten Z	14

Opnameboring-Ø	32 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	109 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	6 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spiebout	229721
Klemwig	229720