

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

Voordeel:

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapontwerp en hoge aanzethoek.**

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	10
Klemwig	229720
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1106
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Opnameboring-Ø	27 mm

Schroef voor klemwig	229721
Maximale buiten- \varnothing D_{\max}	89 mm
Snijkant- \varnothing D_c	80 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spiebout	229721
Klemwig	229720