

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 200/20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

Voordeel:

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapontwerp en hoge aanzethoek.**

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	200 mm
Schroef voor klemwig	229721
Aantal snijkanten Z	20
Maximale buiten-Ø D _{max}	209 mm
Totale lengte L _{totaal}	63 mm
Klemwig	229720

geschikte wisselplaat	PN.. 1106
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Opnameboring-Ø	60 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Klemwig	229720
Spiebout	229721