

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

Voordeel:

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapontwerp en hoge aanzethoek.**

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	12
Snijkant-Ø D _c	125 mm
geschikte wisselplaat	PN.. 1106
Totale lengte L _{totaal}	63 mm
Klemwig	229720
Schroef voor klemwig	229721

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Maximale buiten- \emptyset D_{\max}	134 mm
Opnameboring- \emptyset	40 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spiebout	229721
Klemwig	229720