


PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Type: GG

Bestelgegevens

Bestelnummer	223326 GG
GTIN	4960664732890
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.

W - Wiper-wisselplaat met 2 snijkanten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Vlakke snijkant: 10 mm

Voeding f_z per tand: max. 0,2 mm

Technische beschrijving

Type	GG
Voeding f_z per tand	max. 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNEG 1106XNER-W
Soort	PR1510
Snijmateriaal	HM

Vlakke snijkant	10 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		