


**PNMG 1106XNEN-GH, PR1525, Type: GG**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	223316 GG
GTIN	4960664732913
Artikelklasse	25A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.

GH - Stabiele snijkant.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Vlakke snijkant: 2 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,3 mm

**Technische beschrijving**

Type	GG
Voeding $f_z$ per tand	0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	10
ISO-code wisselplaat	PNMG 1106XNEN-GH
Soort	PR1525
Snijmateriaal	HM

Vlakke snijkant	2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		