

**Vlakfrees 70° MFK, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 250/36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlakfrees voor hoogrendementbewerking van gietijzer. Smalle en zeer smalle tandsteek voor maximale productiviteit bij de verspaning van gietijzer.

Voordeel:

- **Efficiënte en stabiele bewerking door vijfhoekige wisselplaten met 10 snijkanten.**
- **Gereduceerde snijkrachten door uitgebalanceerd gereedschapsonwerp en hoge aanzethoek.**

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	250 mm
Klemwig	229720
Aantal snijkanten Z	36
Opnameboring-Ø	60 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Maximale buiten-Ø D_{\max}	259 mm

Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Schroef voor klemwig	229721
geschikte wisselplaat	PN.. 1106
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	70 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Klemwig	229720
Spiebout	229721