

**XDPT..ER-D41, X500, Wisselplatafmeting: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221939 12
GTIN	2050002058729
Artikelklasse	28F

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Type	UNI
Wisselplatafmeting	12
ISO-code wisselplaat	XDPT120508-ER-D41
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	X500
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,15 - 1 mm

Aantal wisselingen/snijkant	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		