

**Machinetap HSS-E 6H, TiN, M× spoed: 12X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137150 12X1,25
GTIN	4045197745644
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Oppervlak met hoge oppervlaktehardheid. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 137160.

Flankhoek: 60 graden

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 40 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3xD bij blind gat

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 1,25 mm

Totale lengte L_{tot.}: 100 mm

Schacht-Ø: 9 mm

Schacht-vierkant: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,8 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Aansnijdingshoek	50 graden
Schacht-Ø	9 mm

Draadspoed	1,25 mm
Schacht-vierkant	7 mm
Kerngat-Ø	10,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	12 mm
Totale lengte L _{tot.}	100 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	24 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	12×1,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen