

Garant**Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, Ø DC h8: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113001 10
GTIN	4045197749826
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele en robuuste korte boor met **versterkte kerndiameter**. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Schacht **met 3 extra spanvlakken** voor de toepassing in 3-bekken opname.

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	43 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 1897
Totale lengte L	89 mm
Nominale Ø D_c	10 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,1 mm/omw,
aanbevolen maximale boordiepte L_2	28 mm
Tophoek	130 graden
Schacht	Drie-spanvlakschacht

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Type	N
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		