


**Vlak- / hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215055 63/6
GTIN	4045197750327
Artikelklasse	220

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Gehard gereedschapsstaal voor trillingsarm draaien en langdurig gebruik. Dankzij uitgesproken vlakke snijkant wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen.

**Let op:**

Zonder Powercard!

**Opmerking:**

om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Snijkant-Ø $D_c$	63 mm
Aantal snijkanten Z	6
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)

geschikte wisselplaat	SOMT 09T304
Opnameboring-Ø	22 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP