

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 32/5
GTIN	4045197750594
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	32 mm
Opnamedraad M	M16
Aantal snijkanten Z	5
Totale lengte L _{totaal}	42 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm

$\varnothing D_3$	19 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	0,85 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{\max}	18 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	51 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,85 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,95 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2