

Garant**FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 35/5
GTIN	4045197750624
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Snijkant-Ø D _c	35 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,85 mm

Opnameboring-Ø	16 mm
Ø D ₃	22 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	57 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	68 mm
Helicoïdaal frezen a _p	0,85 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	21 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,82 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2