

**Garant****GARANT Softcut® HSI, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	214904 25/3
GTIN	4045197750679
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Uitvoering:

slijtvast, warmtebehandeld staal met corrosiewerende coating. Nauwkeurige wisselplatenbedding door afgestemd aanhaalmoment. Wijde en smalle tandsteek voor individuele freesstrategie.

### Toepassing:

Met name voor machines met gering aandrijfvermogen en voor de bewerking in grotere dieptes bij geringe invoerdiameters.

### Opmerking:

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Voor exacte 90°-hoeken  $a_p = 6$  mm kiezen.**

## Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	6 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 0836..
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	35 mm
Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)

Opnamedraad M	M12
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219863