

**Set parallele vlakstukken, Lengte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366704 150
GTIN	4045197761217
Artikelklasse	32D

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX – standaarduitvoering. Hoogte- en paringstolerantie 0,01 mm. In houten bewaarbox (zoals op de afbeelding). Hardheid: 60 HRC.

**Paarsgewijs fijngeslepen.****Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

**Inhoud:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Opmerking:**

Maat 125 – 200: Oplopend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.  
Reservehouder zie reservedelenlijst.

**Technische beschrijving**

Aantal segmenten	24 paar
Lengte	150 mm

Producttype	Parallele vlakstukken
-------------	-----------------------

## Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 8X11 mm	366716 8X11
---	-------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 8X36 mm	366716 8X36
---	-------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 8X21 mm	366716 8X21
---	-------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 12X15 mm	366716 12X15
--	--------------

Houten boxen voor parallelle vlakplaten Type S2	366754 S2
---	-----------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 12X35 mm	366716 12X35
--	--------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 12X40 mm	366716 12X40
--	--------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 8X26 mm	366716 8X26
---	-------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 14X37 mm	366716 14X37
--	--------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 14X32 mm	366716 14X32
--	--------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 8X16 mm	366716 8X16
---	-------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 10X38 mm	366716 10X38
--	--------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 12X20 mm	366716 12X20
--	--------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 10X23 mm	366716 10X23
--	--------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 14X22 mm	366716 14X22
--	--------------

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 8X31 mm	366716 8X31
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 10X33 mm	366716 10X33
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 12X30 mm	366716 12X30
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 10X18 mm	366716 10X18
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 10X13 mm	366716 10X13
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 14X42 mm	366716 14X42
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 12X25 mm	366716 12X25
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 14X27 mm	366716 14X27
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 14X17 mm	366716 14X17
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 150 Breedte×hoogte 10X28 mm	366716 10X28