

**Set parallele vlakstukken, Lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366704 125
GTIN	4045197761200
Artikelklasse	32D

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX – standaarduitvoering. Hoogte- en paringstolerantie 0,01 mm. In houten bewaarbox (zoals op de afbeelding). Hardheid: 60 HRC.

Paarsgewijs fijngeslepen.**Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Inhoud:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Opmerking:

Maat 125 – 200: Oplopend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.
Reservehouder zie reservedelenlijst.

Technische beschrijving

Lengte	125 mm
Aantal segmenten	24 paar

Producttype

Parallele vlakstukken

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 14X42 mm	366711 14X42
Houten boxen voor parallelle vlakplaten Type S2	366754 S2
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 12X40 mm	366711 12X40
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 12X15 mm	366711 12X15
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 12X35 mm	366711 12X35
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 12X20 mm	366711 12X20
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 14X17 mm	366711 14X17
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 10X18 mm	366711 10X18
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 10X38 mm	366711 10X38
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 10X13 mm	366711 10X13
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 14X22 mm	366711 14X22
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 8X11 mm	366711 8X11
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 8X16 mm	366711 8X16
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 8X21 mm	366711 8X21
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 14X27 mm	366711 14X27

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 8X36 mm	366711 8X36
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 14X37 mm	366711 14X37
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 10X23 mm	366711 10X23
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 10X28 mm	366711 10X28
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 14X32 mm	366711 14X32
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 8X26 mm	366711 8X26
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 12X30 mm	366711 12X30
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 10X33 mm	366711 10X33
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 12X25 mm	366711 12X25
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 125 Breedte×hoogte 8X31 mm	366711 8X31