

**Set parallele vlakstukken, Lengte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366704 100
GTIN	4045197750891
Artikelklasse	32D

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX – standaarduitvoering. Hoogte- en paringstolerantie 0,01 mm. In houten bewaarbox (zoals op de afbeelding). Hardheid: 60 HRC.

Paarsgewijs fijngeslepen.**Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Inhoud:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Opmerking:

Maat 125 – 200: Oplopend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.
Reservehouder zie reservedelenlijst.

Technische beschrijving

Aantal segmenten	20 paar
Lengte	100 mm

Producttype	Parallele vlakstukken
-------------	-----------------------

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 4X7 mm	366706 4X7
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 6X14 mm	366706 6X14
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 3X11 mm	366706 3X11
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 2X20 mm	366706 2X20
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 5X8 mm	366706 5X8
Houten boxen voor parallelle vlakplaten Type S1	366754 S1
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 3X6 mm	366706 3X6
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 3X16 mm	366706 3X16
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 2X15 mm	366706 2X15
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 4X17 mm	366706 4X17
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 2X10 mm	366706 2X10
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 3X21 mm	366706 3X21
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 4X12 mm	366706 4X12
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 2X5 mm	366706 2X5
Parallele onderlegplaten, los paar, voor366702 / 6704maat 100 Breedte×hoogte 4X22 mm	366706 4X22

Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366702 / 6704 maat 100 Breedte x hoogte 5X23 mm	366706 5X23
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366702 / 6704 maat 100 Breedte x hoogte 5X13 mm	366706 5X13
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366702 / 6704 maat 100 Breedte x hoogte 5X18 mm	366706 5X18
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366702 / 6704 maat 100 Breedte x hoogte 6X24 mm	366706 6X24
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366702 / 6704 maat 100 Breedte x hoogte 6X19 mm	366706 6X19
Parallele onderlegplaten, los paar, voor 366702 / 6704 maat 100 Breedte x hoogte 6X9 mm	366706 6X9