

Garant**HiPer-Drill snij-inzetdeel Vorm E, HB7530, Verzink-Ø: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231690 18
GTIN	4045197761095
Artikelklasse	21M

Omschrijving**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Vorm E 180° snijkant met 142° centreerpunt en spaanbrekerhoek 0,5 mm.

Toepassing:

Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en verzinkingen conform DIN74, blad2 vormH, J en K, uitvoering middel.

Voor schroeven conform DIN912, 6912 en 7984, ISO1207 (DIN84).

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement 5xD.

Technische beschrijving

Verzink-Ø	18 mm
geschikt voor Ø doorlopend gat	11 mm
voor DIN-cilinderkopbouten	M10
Serie	HiPer-Drill

Verzinktraphoek	180 graden
Soort	HB7530
Producttype	Snij-inzetdeel voor het verzinken

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	75 m/min	P
TOOLOX 33	geschikt	40 m/min	H
TOOLOX 44	geschikt	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	geschikt	30 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
nat maximaal	geschikt		