



## Draadsnij-snelwisselhouder, BT 40, Tapbereik: M14-33



### Bestelgegevens

Bestelnummer	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

#### Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

#### Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

#### Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: JIS B6339

Lengtecompensatie druk: 20 mm

Lengtecompensatie trek: 20 mm

Buiten-Ø D: 78 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Afkoppellengte A-maat: 162,5 mm

### Technische beschrijving

Lengtecompensatie trek	20 mm
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Buiten-Ø D	78 mm
Tapbereik	M14 – M33
Lengtecompensatie druk	20 mm
Afkoppellengte A-maat	162,5 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335640 14
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335640 18
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335640 16
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335440 22
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335440 11
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335640 11
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335440 18
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 28 mm	335640 28
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 28 mm	335440 28

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 20 mm	335640 20
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335640 22
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335440 16
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335440 12
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335640 12
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335440 25
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335640 25
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 20 mm	335440 20
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335440 14