

**Draaidsnij-snelwisselhouder, BT 50, Tapbereik: M14-33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Artikelklasse	32P

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

Opmerking:

- **Draaidsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draaidsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: ISO 7388-2

Lengtecompensatie druk: 20 mm

Lengtecompensatie trek: 20 mm

Buiten-Ø D: 78 mm

Binnen-Ø D₁: 48 mm

Afkoppellengte A-maat: 141 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	78 mm
Tapbereik	M14 – M33
Afkoppellengte A-maat	141 mm
Binnen-Ø D ₁	48 mm
Lengtecompensatie trek	20 mm
Lengtecompensatie druk	20 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Producttype	Taphouder

Accessoires

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335440 12
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335640 16
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335440 22
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335640 11
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335440 18
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335640 22
	335640 14

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 14 mm

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 50

308700 50

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872
geschikt voor conusmaat 50

308810 50

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50

308785 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor
conus 50

308615 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor
conus 50

308740 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50

308820 50

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 25 mm

335440 25

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50

308660 50

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 12 mm

335640 12

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 20 mm

335640 20

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 16 mm

335440 16

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50

308765 50

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50

308760 50

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50

308640 50

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 20 mm

335440 20

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388
geschikt voor conusmaat 50

308812 50

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 18 mm

335640 18

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50

308795 50

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 28 mm

335640 28

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335440 11
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 28 mm	335440 28
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335640 25
Aantreibbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantreibbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantreibbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335440 14
Aantreibbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantreibbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50