

**Garant****VHM-Kopieerfrees extra lang, Cilinderschacht, Ø D: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212592 8
GTIN	4045197761446
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties. Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd:  $\pm 0,015$  mm. Zonder inwendige koeling.

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

**VHM** – voor grote bewerkingsdieptes en minimalisering van trillingen.

**Opmerking:**

Het toerental op basis van de werk-Ø  $D_w$  berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	40 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	150 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	8 mm
Wisselplaatschroef	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Ø $d_1$	7,2 mm
Snijkant-Ø $D_c$	8 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Kopieerfrezen

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Spanschroef	219870
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9