

Garant**VHM-Kopierfrees extra lang, Cilinderschacht, Ø D: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212592 10
GTIN	4045197761453
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

VHM – voor grote bewerkingsdieptes en minimalisering van trillingen.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk- $\varnothing D_w$ berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Wisselplaatschroef	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing d_1$	8,8 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Kopierfreesen

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Spanschroef	219874