


Garant**Freeswisselplaat Ø 10 mm, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212711 ST1400
GTIN	4045197761545
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.**

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkraftvermindering en vermindering van trillingen.

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm^2 : 0,2 mm

Soort: HB7520

Technische beschrijving

Type	ST1400
Soort	HB7520
Hoekradius	0,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	0,5 mm

Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,2 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen