


**Garant****Freeswisselplaat Ø 16 mm, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212724 ALU
GTIN	4045197761620
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.

**Toepassing:**

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkraftvermindering en vermindering van trillingen.

Voeding  $f_z$  in staal < 60 HRC: 0,2 mm

Soort: HU7810

**Technische beschrijving**

Type	ALU
Soort	HU7810
Hoekradius	1 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	1 mm
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,3 mm

Voeding $f_z$ in staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm
Voeding $f_z$ in staal < 60 HRC	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen