


Garant**Freeswisselplaat Ø 16 mm, Type: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212724 HART
GTIN	4045197761644
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkraftvermindering en vermindering van trillingen.

Voeding f_z in staal < 60 HRC: 0,2 mm

Soort: HB7705

Technische beschrijving

Type	HART
Soort	HB7705
Hoekradius	1 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	1 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,3 mm

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen