


Garant**Freeswisselplaat Ø 20 mm, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212731 ST1400
GTIN	4045197761682
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkraftvermindering en vermindering van trillingen.

Voeding f_z in staal < 60 HRC: 0,25 mm

Soort: HB7520

Technische beschrijving

Type	ST1400
Soort	HB7520
Hoekradius	1 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	1 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,35 mm

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,35 mm
Voeding f_z in staal < 60 HRC	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen