

Garant**Meskopopname cilindrisch, SK 50 A = 200, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301146 22
GTIN	4045197761743
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	200 mm
Freesdoornlengte L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Gewicht	6,2 kg
Opname	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50