

**Garant****Meskopopname cilindrisch, SK 50 A = 200, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 301146 27     |
| GTIN          | 4045197761750 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.****Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Opmerking:**

andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Freesdoornlengte L <sub>4</sub> | 21 mm         |
| Afkoppellengte A-maat           | 200 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>                | 58 mm         |
| Gewicht                         | 6,8 kg        |
| Opname                          | SK 50 A = 200 |
| Norm                            | DIN 6357      |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Opnamenorm                         | ISO 7388-1                       |
| Vorm                               | A                                |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 6 µm                           |
| Verspaningsstrategie               | HPC                              |
| Trilling                           | gedempt                          |
| Producttype                        | Meskopopname                     |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50                               | 308615 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm  | 309840 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308765 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50  | 308610 50 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50  | 308660 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50                      | 308720 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50  | 308605 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50  | 308620 50 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50   | 308600 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50  | 308790 50 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50   | 308640 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50  | 308650 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50                            | 308830 50 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm  | 309840 27 |
|  | 308740 50 |

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50

|   |           |
|---|-----------|
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |