

Garant**Meskopopname cilindrisch, SK 50 A = 300, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301147 32
GTIN	4045197761798
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**Voordeel:**

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Ø D ₂	78 mm
Gewicht	10,5 kg
Opname	SK 50 A = 300
Norm	DIN 6357

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50