


**Garant****Freeswisselplaat Ø 20 mm, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212734 ST1400
GTIN	4045197761811
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.

**Toepassing:**

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkraftvermindering en vermindering van trillingen.

Voeding  $f_z$  in staal <  $1400 \text{ N/mm}^2$ : 0,35 mm

Soort: HB7520

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Soort	HB7520
Hoekradius	4 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	4 mm
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,35 mm

Voeding $f_z$ in staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen