


Garant
Freeswisselplaat Ø 10 mm Highfeed, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	212749 ALU
GTIN	4045197761842
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

- Radius-, rondloopnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.
- Wisselnauwkeurigheid van plaat tot plaat: $\pm 0,025$ mm.

Toepassing:

Torusplaten '**Highfeed**' voor hogere voedingen.

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Soort: HU7830

Technische beschrijving

Type	ALU
Soort	HU7830
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,4 mm

Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,4 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen