


Garant**Freeswisselplaat Ø 12 mm Highfeed, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212752 ST1400
GTIN	4045197761873
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

- Radius-, rondloopnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.
- Wisselnauwkeurigheid van plaat tot plaat: $\pm 0,025$ mm.

Toepassing:

Torusplaten 'Highfeed' voor hogere voedingen.

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm²: 0,6 mm

Soort: HB7530

Technische beschrijving

Type	ST1400
Soort	HB7530
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\max}$	0,6 mm
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,4 mm

Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,5 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,6 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen