


Garant**Freeswisselplaat Ø 16 mm Highfeed, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212756 ST1400
GTIN	4045197761897
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

- Radius-, rondloopnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.
- Wisselnauwkeurigheid van plaat tot plaat: $\pm 0,025$ mm.

Toepassing:

Torusplaten '**Highfeed**' voor hogere voedingen.

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm²: 0,8 mm

Soort: HB7530

Technische beschrijving

Type	ST1400
Soort	HB7530
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm

Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,6 mm
Voeding f_z in staal $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen