

**Garant****Meskopopname met trillingsdemping, cilindrisch, HSK-A 100 A = 300, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306709 32
GTIN	4045197762047
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

**Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

**Voordeel:**

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Opname	HSK-A 100 A = 300
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69882-3

Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

---

## Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
-------------------------------------	-----------