

Garant**Krimhouder, SK 30 kort, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302225 8 |
| GTIN | 2050001838957 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –
354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------------|
| Span-Ø D ₁ | 8 mm |
| Buiten-Ø D | 27 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm |
| Opname | SK 30 kort |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302412 25/8 |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30 | 308610 30 |
| Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30 | 308760 30 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302416 25/8 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302410 20/8 |
| Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302410 25/8 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302412 20/8 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |
| Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302415 20/8 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30 | 308765 30 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302416 20/8 |

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30

308785 30