

Garant**Krimhouder, SK 30 kort, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302225 10
GTIN	2050001838964
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 –
354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Opname	SK 30 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30

308785 30

Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 32/10 mm

302410 32/10