

Garant**Krimphouder, SK 30 kort, Span-Ø D1: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302225 18
GTIN	2050001839008
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Opname	SK 30 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1