

**Garant****Slanke hydrohouder, SK 40 A = 120, Span-Ø D1: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302093 4
GTIN	4045197761170
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Extreem slanke vorm (3°-contour)**
- **Veredelde oppervlaktestructuur.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling mogelijk.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**

**Toepassing:**

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij. **Waar gereduceerde storende contour vereist is.** Voor boren, ruimen en frezen. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Levering:**

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	49,5 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D <sub>3</sub>	18,4 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	4 mm

L <sub>2</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

## Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantreboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40