

Garant**Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand, SK 40 kort, Span-
Ø D1: 6 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302316 6
GTIN	4045197762412
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.**
- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Conische uitvoering.**
- **Glasporelgestraald.**

Voordeel:

Door de versterkte uitvoering

- **Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).**
- **Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 65 mm

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 28,4 mm

L₁: 36 mm

Technische beschrijving

Ø D ₂	22 mm
Ø D ₃	28,4 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Afkoppellengte A-maat	65 mm
L ₁	36 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
	308806 40

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
---	-------------

Gereedschaps-basisopname voor SK Voor conische schacht 40 SK

354225 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK

308820 40

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm

302410 16/6

Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK

308812 40

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK

308810 40
