

Garant**Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand, SK 40 kort, Span-
Ø D1: 8 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302316 8 |
| GTIN | 4045197762429 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.**
- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Conische uitvoering.**
- **Glasporelgestraald.**

Voordeel:

Door de versterkte uitvoering

- **Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).**
- **Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 65 mm

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 28,4 mm

L₁: 36 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø D ₃ | 28,4 mm |
| Koelkanaalboring | afsluitbaar |
| L ₁ | 36 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 65 mm |
| Ø D ₂ | 22 mm |
| Span-Ø D ₁ | 8 mm |
| Opname | SK 40 kort |
| Opnamenorm | DIN 69871 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 40 SK | 308820 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK | 308830 40 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Gereedschaps-basisopname voor SK Voor conische schacht 40 SK | 354225 40 |

| | |
|--|-------------|
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302416 25/8 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302414 25/8 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK | 308812 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302416 20/8 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302412 20/8 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308720 40 |
| Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |

| | |
|---|-------------|
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302410 25/8 |
| Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302415 20/8 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/8 mm | 302410 20/8 |
| Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK | 308810 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |
| Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/8 mm | 302412 25/8 |